

Garant**GARANT Master eco klemholder, skrueklemning, venstre, Skaft- / plattestørrelse L: 25/22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271998 25/22
GTIN	4062406734787
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer til gevindplade	269023 4
Underlagsplatte 1,5°	279819 4
Hovedlængde L ₁	30 mm
Serie	Master Eco
Spændeskruer til underlagsplatte	279824 2
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skaftstørrelse	25 mm

Samlet længde L	100 mm
Plattestørrelse	22 mm
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder