

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5×D, Ø DC m7: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234025 14
GTIN	4062406735043
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 050204.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Samlet længde L	128 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 050204
ABS® skaft-Ø D _s	50 mm
Nominel Ø D	14
Udhængslængde L _A	97 mm

Nyttelængde L ₁	70 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 5IP (0,38 Nm)
Serie	Power Drill
Boreddybde for vendeplattebor op til	5×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget buet
Boranvendelse	Betinget buet
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor