

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3×D, Ø DC m7: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234020 17
GTIN	4062406735173
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 060305.

Teknisk beskrivelse

Serie	Power Drill
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 060305
ABS® skaft-Ø D _s	50 mm
Samlet længde L	113 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Nyttelængde L ₁	51 mm
Nominel Ø D	17

Udhængslængde L _A	82 mm
Antal skær Z	2
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor