

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3×D, Ø DC m7: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234020 22
GTIN	4062406738730
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 070306.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	66 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Antal skær Z	2
ISO-kode, vendeskærspalte	SOGX 070306
Nominel Ø D	22
Serie	Power Drill
ABS® skaft-Ø D _s	50 mm

Udhængslængde L _A	98 mm
Samlet længde L	129 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor