

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3×D, Ø DC m7: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234020 32
GTIN	4062406738792
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 110509.

Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø D _s	63 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 110509
Nyttelængde L ₁	96 mm
Serie	Power Drill
Udhængslængde L _A	135 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 15IP (2,8 Nm)
Nominel Ø D	32

Antal skær Z	2
Samlet længde L	173 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget buet
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget buet
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor