

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5xD, Ø DC m7: 18mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 234025 18 |
| GTIN | 4062406738860 |
| Artikelklasse | 21S |

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5xD.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 060305.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|-------------|
| Serie | Power Drill |
| Samlet længde L | 152 mm |
| Nominel Ø D | 18 |
| Nyttelængde L ₁ | 90 mm |
| Udhængslængde L _A | 121 mm |
| Antal skær Z | 2 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 060305 |
| Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
| ABS® skaft-Ø D _s | 50 mm |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 5×D |
| Skaft | ABS |
| Boranvendelse | Betinget centrerboring |
| Boranvendelse | Betinget pakkeboring |
| Boranvendelse | Betinget buet |
| Boranvendelse | Betinget buet |
| Boranvendelse | Betinget skrå forboring |
| Boranvendelse | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling | ja |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Vendeplattebor |