

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5×D, Ø DC m7: 24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234025 24
GTIN	4062406738921
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 080407.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø D _s	50 mm
Antal skær Z	2
Serie	Power Drill
Udhængslængde L _A	152 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 080407
Vendeplatteskruesæt	239700 8IP (1,3 Nm)

Nominal Ø D	24
Nyttelængde L ₁	120 mm
Samlet længde L	183 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	5×D
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor