

SWISS TOOLS

Skærholder højre, PSC, Skaft-Ø/plattestørrelse: 50/16HPmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320415 50/16HP
GTIN	2050002063051
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	16E..
Aksel-spidsafstand f	35 mm
Udragende længde, A-mål	60 mm
Skaft-Ø	50 mm
Plattestørrelse	16HP
Adapter	PSC
Indsatstype	højre
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Skafttype	Konisk hulskaft

Produkttype

Skærholder