


SWISS TOOLS

Skærholder højre, PSC, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/16HPmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320420 40/16HP
GTIN	2050002063105
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	50 mm
Aksel-spidsafstand f	27 mm
passende vendeskærsplatter	16E..
Skaft-Ø	40 mm
Plattestørrelse	16HP
Adapter	PSC
Indsatstype	højre
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Skafttype	Konisk hulskaft

Produkttype

Skærholder