

SWISS TOOLS

**Skærholder venstre, HSK-T, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/16HPmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320106 40/16HP
GTIN	2050002062962
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.  
PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø	40 mm
Udragende længde, A-mål	55 mm
passende vendeskærsplatter	16E..
Aksel-spidsafstand f	27 mm
Plattestørrelse	16HP
Adapter	HSK-T
Indsatstype	venstre
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja
Skafttype	Konisk hulskaft

Produkttype

Skærholder