

**HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 2,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113006 2,4
GTIN	4062406742256
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Utførelse:**

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 113005.

Teknisk beskrivelse

Tolerance, nom. Ø	h8
Samlet længde L	43 mm
Spidsvinkel	118 grader
anbefalet maksimal boreddybde L_2	10,4 mm
Skaft-Ø D_s	2,4 mm
Spånnotlængde L_c	14 mm
Nominel Ø D_c	2,4 mm
Norm	DIN 1897
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm/o
Antal skær Z	2

Skæft	Cylinderskæft
Serie	CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	63 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
GG (G)	egnet	30 m/min	K
CuZn	egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		