

Garant**Nitrilhandsker, par MASTER FIT ESD, Handskestørrelse: 9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094304 9
GTIN	4062406745646
Artikelklasse	01H

Beskrivelse**Udførelse:**

MASTER FIT monteringshandsker. Med innovativ vandbaseret PU-nitrilbelægning til stor præcision, fleksibilitet og føleevne i tørre arbejdsomgivelser. Fint struktureret overflade på indersiden af håndfladen takket være den optimerede fremstillingsmetode. **Touchscreen-kompatibel**, så smartphones og andre touchscreens kan betjenes uden at tage handsken af. Lang levetid takket være meget høj slidstyrke. DMF-fri og Öko-Text®-certificeret.

Beskytter mod elektrostatisk afladning.**Norm:**

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

Bemærk:

Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handkestørrelse	9
Serie	MASTER FIT
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Indhold	12
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
Handskeegenskab	DMF-fri
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Anvendelse	flergangsbrug
EN 388	4131X
Bæremateriale	Lycra® / polyamid
Belægning	Nitril / PU
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	blå / sort
Produkttype	ESD-handsker