



## Kompakt vinkelsliber, Type: 7222816



### Bestillingsdata

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 077111 7222816 |
| GTIN                | 4014586895017  |
| Artikelklasse       | 03F            |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**FEIN – kompakt vinkelsliber Ø 125 mm.**

- **Robust, kraftig motor til daglig brug.**
- **Høj brugerbeskyttelse som følge af rekylovervågning, genstartsbeskyttelse og anti-vibrationshåndtag.**
- **Tåler høj overbelastning takket være direkte motorkøling, gearhoved kan drejes i trin på 90° (optimal kontaktplacering alt efter opgaven).**
- **Hurtigt værktøjsfrit skift af slibemidler takket være hurtigspændemøtrik.**

#### Leveringsomfang:

Greb, beskyttelseskærm, spændemøtrik, nøgle.

Producentbetegnelse: CG17-125

Effektforbrug: 1700 W

maks. omdrejningstal: 11500 min<sup>-1</sup>

Maks. skive-Ø: 125 mm

Maks. skæredybde: 35 mm

Vægt: 2,4 kg

### Teknisk beskrivelse

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Netspænding             | 240 V                   |
| Maks. vibration iht. EN | 6 m/s <sup>2</sup>      |
| Maks. skive-Ø           | 125 mm                  |
| Energiforsyning         | Med kabel               |
| Bemærk                  | kort model              |
| Effektforbrug           | 1700 W                  |
| Producentbetegnelse     | CG17-125                |
| Maks. skæredybde        | 35 mm                   |
| Vægt                    | 2,4 kg                  |
| Genstartsspærre         | ja                      |
| Netfrekvens             | 50 Hz                   |
| maks. omdrejningstal    | 11500 min <sup>-1</sup> |
| Produkttype             | Vinkelsliber            |