

**Topnøgle, vinklet, Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	621341 19
GTIN	4062406750701
Artikelklasse	62C

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet til de mest krævende opgaver, nøglevidder med lav tolerance. Speciel hul form, også til møtrikker på bolte, der rager langt ud. Samme nøglevidde i begge ender. Str. 6 og 7 sekskant i begge ender, fra str. 8 sekskant på den lange del og tolvkant på den korte del. Ca. 90 - 95° vinklet.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Udgangsprofil, kort side	Tolvkant
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Nøglelængde L ₁	205 mm
Nøglelængde L ₂	50 mm
Borings-Ø F	13 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Udgangsprofil, lang side	sekskant
Vinkel	90 - 95 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

samme nøglevidde i begge ender	ja
Produkttype	Topnøgle