

**Borestangholder Form E2, VDI 25, Boring d2 (H7): 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319315 12
GTIN	4062406754891
Artikelklasse	32U

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Boring d ₂ (H7)	12 mm
l ₆	50 mm
l ₇	41 mm
Kølekanalgevind	M8
Spændeskruer-gevind	M8
Form	E
VDI-størrelse	VDI 25
d ₆	58 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 25
Produkttype	VDI-borestangholder

