

**Borestangholder Form E2, VDI 25, Boring d2 (H7): 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319315 20
GTIN	4062406754914
Artikelklasse	32U

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$l_7$	41 mm
Boring $d_2$ (H7)	20 mm
$l_6$	50 mm
Kølekanalgevind	M8
Spændeskru-gevind	M8
Form	E
VDI-størrelse	VDI 25
$d_6$	58 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 25
Produkttype	VDI-borestangholder

