

**Borestangholder Form E2, VDI 40, Boring d2 (H7): 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319330 8
GTIN	4062406755003
Artikelklasse	32U

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$l_7$	61 mm
Boring $d_2$ (H7)	8 mm
$l_6$	75 mm
Kølekanalgevind	M8
Spændeskruer-gevind	M6
Form	E
VDI-størrelse	VDI 40
$d_6$	83 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
Produkttype	VDI-borestangholder

