

**Borestangholder Form E2, VDI 40, Boring d2 (H7): 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319330 16
GTIN	4062406755034
Artikelklasse	32U

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

l_6	75 mm
Boring d_2 (H7)	16 mm
l_7	61 mm
Kølekanalgevind	M8
Spændeskru-gevind	M10
Form	E
VDI-størrelse	VDI 40
d_6	83 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
Produkttype	VDI-borestangholder

