

**Borestangsholder Form E2, VDI 50, Boring d2 (H7): 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319335 25
GTIN	4062406755119
Artikelklasse	32U

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med borestangsholder.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

Boring d <sub>2</sub> (H7)	25 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
l <sub>7</sub>	76 mm
Kølekanalgevind	M8
Spændeskru-gevind	M12
Form	E
VDI-størrelse	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
Produkttype	VDI-borestangsholder

