

**Borestangholder Form E2, VDI 40, Boring d<sub>2</sub> (H7): 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319330 40
GTIN	4062406755072
Artikelklasse	32U

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

Boring d <sub>2</sub> (H7)	40 mm
l <sub>7</sub>	76 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
Kølekanalgevind	M8
Spændeskru-gevind	M10
Form	E
VDI-størrelse	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
Produkttype	VDI-borestangholder

