

HEDI

Kabeltromle helt af plast, Type: 50N



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081103 50N
GTIN	4003644024186
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Kompakte kabeltromler af HEDI®-plast i høj kvalitet med en tromlediameter på 250 mm, ergonomiske og sikkerhedsmæssige funktioner.

- **7 graders hældning for større frihøjde og komfort, når man bærer den.**
- **Aftageligt kabelbeslag og -føring for optimal kabelstyring.**
- **Enkel vægmontering mulig.**

Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Beskyttelsesklasse IP: IP 44

Slagfast og stænk vandsbeskyttet: Kategori 2 (K2) iht. BGI

Nominel effekt, rullet ud: 3500 (16A) W

Kabelklasse: H05RR-F

Kabelopbygning: 3G1,5

Materiale, kabel: gummi

Kabellængde: 50 m

Antal stikkontakter: 3

Teknisk beskrivelse

Kabelklasse	H05RR-F
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Materiale, hus	Kunststof
Nominal spænding	250 V
Antal stikkontakter	3
Kabelopbygning	3G1,5
Kabellængde	50 m
Nominal effekt, rullet ud	3500 (16A) W
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Diagnosesystem tilgængeligt	ja
Materiale, kabel	gummi
Produkttype	Kabeltromle