

# HEDI

## Kabeltromle helt af plast, Type: 40N



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081103 40N
GTIN	4003644024162
Artikelklasse	08B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Kompakte kabeltromler af HEDI®-plast i høj kvalitet med en tromlediameter på 250 mm, ergonomiske og sikkerhedsmæssige funktioner.

- **7 graders hældning for større frihøjde og komfort, når man bærer den.**
- **Aftageligt kabelbeslag og -føring for optimal kabelstyring.**
- **Enkel vægmontering mulig.**

Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.

#### Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

### Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Kabelopbygning	3G1,5

Kabellængde	40 m
Nominel spænding	250 V
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Diagnosesystem tilgængeligt	ja
Materiale, hus	Kunststof
Nominel effekt, rullet ud	3500 (16 A) W
Antal stikkontakter	3
Kabelklasse	H07RN-F
Materiale, kabel	Neopren-gummi
Produkttype	Kabeltromle