

HEDI

Kabeltromle helt af plast til F, B, PL og CZ, Type: 25N



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081104 25N
GTIN	4003644024131
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Kompakte kabeltromler af HEDI®-plast i høj kvalitet med en tromlediameter på 250 mm, ergonomiske og sikkerhedsmæssige funktioner.

- **7 graders hældning for større frihøjde og komfort, når man bærer den.**
- **Aftageligt kabelbeslag og -føring for optimal kabelstyring.**
- **Enkel vægmontering mulig.**

Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Teknisk beskrivelse

Materiale, hus	Kunststof
Beskyttelsesklasse IP	IP 44

Kabelopbygning	3G1,5
Kabelklasse	H07RN-F
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Antal stikkontakter	3
Nominel effekt, rullet ud	3500 (16 A) W
Netspænding	240 V
Kabellængde	25 m
Diagnosesystem tilgængeligt	ja
Materiale, kabel	Neopren-gummi
Produkttype	Kabeltromle