

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 20×24G, Højde mm / antal skuffer: 900/7**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931005 900/7
GTIN	4062406769284
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 24×28G, med skuffer 20×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Antal døre	0
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm

Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×24
Højde	900 mm
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Nytteøjde	800 mm
Vægt	118 kg
Antal skuffer	7
Bredde	600 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Nytteøjde for skuffer	800 mm
Dybde	700 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 900 mm	931035 900
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931043 100
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931043 150
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931043 200
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931043 75
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21