

**Skruetrækkerindsats til Torx®, TiN-belagt, 1/4 tomme kort, Torx®-profil: TX27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631833 TX27
GTIN	4000896037049
Artikelklasse	630

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved iskruning af flere skruer efter hinanden.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, TiN-belagt.

Teknisk beskrivelse

Længde	28 mm
Ø indgangsside	12 mm
Profilmål A	5 mm
Torx®-profil	TX27
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	TiN
Produkttype	Topnøgleindsats