

**Skruetrækkerindsats til Torx®, TiN-belagt, 1/4 tomme kort, Torx®-profil: TX10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631833 TX10
GTIN	4000896036967
Artikelklasse	630

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruerindsatserne.

Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved iskruning af flere skruer efter hinanden.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, TiN-belagt.

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	12 mm
Torx®-profil	TX10
Længde	28 mm
Profilmål A	2,7 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade

TiN

Produkttype

Topnøgleindsats