

Garant**Hårdmetal-betonbor, Bor-Ø: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	786070 4
GTIN	4062406770396
Artikelklasse	71C

Beskrivelse**Udførelse:**

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.

Slag- og drejebor med kraftig skæreplade i hårdmetal.

Anvendelse:

Overvejende til at **bore dyvelhuller med slagboremaskiner** i beton, murværk, natur- og kunststen.

Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik.

Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	4 mm
Bor-Ø	4 mm
Spirallængde	40 mm
Hel længde	75 mm
Skæremateriale	HM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Stenbor

