

Garant GRIDLINE

**ESD-skuffe med separat oplåsning af skufferne med én hånd, 12×20G,  
Skuffefronthøjde: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972036 50
GTIN	4062406773823
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Aluminiumsgribelister. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Obligatorisk til alle montagevogne, mobile filebænke og kabinetter.

**Passer til:**

Alle ESD-kabinetter 16G.

**Lakering:**

Skuffekorpus og front lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

**Teknisk beskrivelse**

Fronthøjde	50 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Nyttedybde i G	20
Nyttehøjde	25 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Nyttebredde i G	12
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg

Nyttedybde	500 mm
Nyttebredde	300 mm
med separat oplåsning af skuffer	ja
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	12×20G
Produkttype	Skuffe