

Garant GRIDLINE

**ESD-skuffe, 12×20G, Skuffefronthøjde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972035 125
GTIN	4062406769796
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Aluminiumsgribelister. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

**Passer til:**

Alle ESD-kabinetter 16G.

**Lakering:**

Skuffekorpus og front lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttehøjde	100 mm
Nyttedybde i G	20
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Nyttebredde i G	12
Fronthøjde	125 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Nyttedybde	500 mm
Nyttebredde	300 mm

med separat oplåsning af skuffer	nej
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nytte dybde i G	12×20G
Produkttype	Skuffe