

AEG

Akku-kombihammer, Type: BBH18BL



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075535 BBH18BL
GTIN	4058546226985
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

- **Børsteløs 18 V akku-kombihammer med robust metalgearhus og SDS-plus værktøjsholder**
- **VARIOLOCK – mejslens vinkel kan indstilles**
- **Sikkerhedskobling med slangetilslutning**
- **Slagstop til boring af træ og metaller**
- **Drejestop til lette mejselopgaver**
- **Håndtag med anti-vibrationssystem**

Leveringsomfang:

Inklusive 2 x 18V / 5,0Ah lithium-ion-akku, lader og kuffert

Emballage: Kuffert

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: AEG type AS 18 V

Skaft: SDS Plus

Producentbetegnelse: BBH18BL

Antal medfølgende akkuer: 2

Batteritype: Lithium-ion

Akku-kapacitet: 5 Ah

Batterispænding: 18 V

Maks. spiralbor-Ø i stål: 13 mm

Teknisk beskrivelse

Emballage	Kuffert
Batterispænding	18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	BBH18BL
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. slagtal	4800 min ⁻¹
Vægt	2,6 kg
Værktøjsholder, form	SDS-Plus
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	AEG type AS 18 V
Slagenergi	2,5 J
Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
Maks. spiralbor-Ø i beton	26 mm
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Akku-kapacitet	5 Ah
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Borehammer