



Rørskærer med 3 føringsruller til stålrør, til rør op til: 2tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	815101 2
GTIN	4018754329731
Artikelklasse	83A

Beskrivelse

Udførelse:

Enhed i førsteklasses stål, sænksmedet; slidstærk spindel med kunststofgreb. **Skærehjul** til stålrør af højkvalitetsstål; præcist hærdet for lang levetid. **Styreruller** i specialstål; forkromede.

Anvendelse:

Til ren og retviklet deling af rør.

Denne rørskærer gør det muligt at arbejde på rør, der er udlagt. I kraft af den skraldelignende funktion er et bevægelsesområde på 120° tilstrækkeligt.

Teknisk beskrivelse

Skærehjul, bredde	19 mm
Producentbetegnelse	Rørskærer RAPID 14001+3
Skærehjul-Ø	25 mm
Til udvendig rør-Ø	1/8 – 2 tommer
Skærehjul, boring	9 mm
Antal styreruller	0
Antal skærehjul	3
Produkttype	Rørskærere

Tilbehør

Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 35 mm

814920 35

Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 54 mm

814920 54

Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 54E mm

814920 54E