



**simturn AX klemholder med ME-spændesystem D = 5 mm, Skaft-Ø d /  
borings-Ø d1: 12mm**



## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270531 12
GTIN	2050002065024
Artikelklasse	24U

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Muligt udvalg af 4 forskellige kølemiddeltilførselstyper. Nem indstilling med kun to gevindstifter.

**Fordel:**

Klemholder til roterende indsats på forespørgsel.

**Anvendelse:**

Især ved lange udhæng til reducere af vibrationer.

## Teknisk beskrivelse

L <sub>1</sub>	70 mm
Omløbermøtrik	279715 1
Producentbetegnelse	AY7F
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholdere til aksialt sporstik