



KOMET UniTurn® dreje-klemholder til stående anvendelse (uden borejern) D = 7 mm, Skaft-Ø d / borings-Ø d1: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270535 20
GTIN	2050002065116
Artikelklasse	24U

Beskrivelse

Udførelse:

Muligt udvalg af 4 forskellige kølemiddeltilførselstyper. Nem indstilling med kun to gevindstifter.

Fordel:

Klemholder til roterende indsats på forespørgsel.

Anvendelse:

Især ved lange udhæng til reducere af vibrationer.

Teknisk beskrivelse

L ₁	90 mm
Omløbermøtrik	279715 2
Producentbetegnelse	AY7S
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholdere til aksialt sporstik