

**simturn AX uddrejningsindsats, højre, CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270577 1
GTIN	2050002065864
Artikelklasse	24V

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

Radius R	0,1 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	0,05 mm
Ø D	4 mm
Indvendig køling	nej
Til boringer fra Ø D_{min}	1 mm
f	0,45 mm
Producentbetegnelse	A53KCBN8
Nyttelængde	6,1 mm
Produktnavnsegenskab	$L_2 = 6,1$ mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet