



simturn AX uddrejningsindsats, højre, CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 5,2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270583 5,2
GTIN	2050002066007
Artikelklasse	24V

Beskrivelse

Udførelse:

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

f	2,45 mm
Indvendig køling	nej
Ø D	5 mm
Til boringer fra Ø D _{min}	5,2 mm
Maks. skæredybde a _{p,maks}	0,26 mm
Radius R	0,2 mm
Producentbetegnelse	AHAXCBN8
Nyttelængde	20,3 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 20,3 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet