

**simturn AX kopiborejern, højre CBN, L<sub>2</sub> = 25,4 mm, Ø D<sub>min</sub>: 5,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270585 5,2
GTIN	2050002066038
Artikelklasse	24V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,26 mm
Ø D	5 mm
Til boringer fra Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Radius R	0,2 mm
f	2,45 mm
Indvendig køling	nej
Producentbetegnelse	AA87CBN8
Nyttelængde	25,4 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 25,4 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet