

**simturn AX uddrejningsindsats, højre, CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 4,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270579 4,2
GTIN	2050002065918
Artikelklasse	24V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

**Teknisk beskrivelse**

Indvendig køling	nej
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Radius R	0,15 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	0,21 mm
Til borer fra Ø $D_{min}$	4,2 mm
Producentbetegnelse	AH9UCBN8
Nyttelængde	10,2 mm
Produktnavnsegenskab	$L_2 = 10,2$ mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet