

**simturn AX kopiborejern, højre CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 6,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270581 6,2
GTIN	2050002065970
Artikelklasse	24V

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

f	2,95 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	0,31 mm
Til boringer fra Ø D _{min}	6,2 mm
Radius R	0,2 mm
Indvendig køling	nej
Ø D	6 mm
Producentbetegnelse	ADEWCBN8
Nyttelængde	15,2 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 15,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet