

SIMTEK**simturn AX uddrejningsindsats, højre, CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 2,7mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270579 2,7
GTIN	2050002065895
Artikelklasse	24V

Beskrivelse

Udførelse:

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

Radius R	0,15 mm
Indvendig køling	nej
Ø D	4 mm
Til borer fra Ø D _{min}	2,7 mm
Maks. skæredybde a _{p,maks}	0,13 mm
f	1,2 mm
Producentbetegnelse	AKDSCBN8
Nyttelængde	10,2 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 10,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet