

**simturn AX kopiborejern, højre CBN, L₂ = 35,6 mm, Ø D_{min}: 6,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270589 6,2
GTIN	2050002066076
Artikelklasse	24V

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

Indvendig køling	nej
Til boringer fra Ø D _{min}	6,2 mm
Radius R	0,2 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	0,31 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Producentbetegnelse	ANYTCBN8
Nyttelængde	35,6 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 35,6 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet