

**simturn AX uddrejningsindsats, højre, CBN, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 5,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270579 5,2
GTIN	2050002065925
Artikelklasse	24V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

**Teknisk beskrivelse**

Radius R	0,2 mm
Ø D	5 mm
Til boringer fra Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
f	2,45 mm
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	0,26 mm
Indvendig køling	nej
Producentbetegnelse	AHH5CBN8
Nyttelængde	10,2 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet