

**simturn AX kopiborejern, højre CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 4,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270585 4,2
GTIN	2050002066021
Artikelklasse	24V

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

f	1,95 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	0,21 mm
Ø D	4 mm
Radius R	0,15 mm
Til boringer fra Ø D _{min}	4,2 mm
Indvendig køling	nej
Producentbetegnelse	AKJECBN8
Nyttelængde	25,4 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 25,4 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet