

**simturn AX kopiborejern, højre CBN, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 2,7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270581 2,7
GTIN	2050002065932
Artikelklasse	24V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

**Teknisk beskrivelse**

Til boringer fra Ø D <sub>min</sub>	2,7 mm
Radius R	0,15 mm
f	1,2 mm
Indvendig køling	nej
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	0,13 mm
Ø D	4 mm
Producentbetegnelse	AWK9CBN8
Nyttelængde	15,2 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet