

**simturn AX uddrejningsindsats, højre, CBN, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 4,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270583 4,2
GTIN	2050002065994
Artikelklasse	24V

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø D _{min}	4,2 mm
Ø D	4 mm
Radius R	0,15 mm
f	1,95 mm
Indvendig køling	nej
Maks. skæredybde a _{p maks}	0,21 mm
Producentbetegnelse	AHVVCBN8
Nyttelængde	20,3 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 20,3 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet