

SIMTEK**simturn AX uddrejningsindsats, højre, CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270579 3,2
GTIN	2050002065901
Artikelklasse	24V

Beskrivelse

Udførelse:

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

Ø D	4 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	0,16 mm
Indvendig køling	nej
Radius R	0,15 mm
f	1,45 mm
Til borer fra Ø D_{min}	3,3 mm
Producentbetegnelse	ADD4CBN8
Nyttelængde	10,2 mm
Produktnavnsegenskab	$L_2 = 10,2$ mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet