

**simturn AX gevinddrejeindsats, delprofil 60°, indvendig, højre, L2 = 15,2 mm,  
Type: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270649 8
GTIN	2050002067370
Artikelklasse	24U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

**Anvendelse:**

Til fremstilling af metrisk indvendigt ISO-gevind.

Til boringer fra  $\varnothing D_{\min}$ : 6,2 mm $\varnothing D$ : 6 mm

Stigning: 1,25 – 1,5 mm

f: 2,95 mm

t: 0,84 mm

Stikbredde W: 0,16 mm

**Teknisk beskrivelse**

f	2,95 mm
Til boringer fra $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
Stikbredde W	0,16 mm
t	0,84 mm
Stigning	1,25 – 1,5 mm
$\varnothing D$	6 mm
S	0,75
Producentbetegnelse	AG92X800

Produktnavnsegenskab	$L_2 = 15,2 \text{ mm}$
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		