

SIMTEK simturn^{MAX}**simturn AX Center Line udboringsindsats, højre CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270523 3,7
GTIN	2050002064928
Artikelklasse	24V

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	0,18 mm
Indvendig køling	nej
Radius R	0,15 mm
Producentbetegnelse	AF4JCBN8
Nyttelængde	10,2 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 10,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		

våd, minimal	egnet
tør	egnet
Luft	egnet