

SIMTEK simturn^{MAX}**simturn AX Center Line udboringsindsats, højre CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 3,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270525 3,2
GTIN	2050002064942
Artikelklasse	24V

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

f	1,95 mm
Radius R	0,15 mm
Ø D	4 mm
Indvendig køling	nej
Maks. skæredybde a _{p maks}	0,16 mm
Producentbetegnelse	APHKCBN8
Nyttelængde	15,2 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 15,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		

våd, minimal	egnet
tør	egnet
Luft	egnet