



## simturn AX Center Line udboringsindsats, højre CBN, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,2mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270523 3,2
GTIN	2050002064911
Artikelklasse	24V

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skæremateriale: CBN8

### Teknisk beskrivelse

f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Indvendig køling	nej
Radius R	0,15 mm
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	0,16 mm
Producentbetegnelse	APBYCBN8
Nyttelængde	10,2 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		

våd, minimal	egnet
tør	egnet
Luft	egnet