

Garant UNILINE

UNI Z-Tower stationær U-form, Type: L**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955454 L
GTIN	4062406785536
Artikelklasse	9GC

Beskrivelse**Udførelse:**

Halvhøjt UNI Z-Tower med 25 mm tyk bambushylde. Alsidig både indvendigt og udvendigt med hulplader □ 9x9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. Easyfix-kroge og -holdere. Bagest med børsteliste til gennemføring af kabler og ekstra kabelgennemføring. Repræsentativt, modulopbygget udleveringsystem til direkte adgang til arbejdsmaterialer og hurtig visualisering af oplysninger. Variabel og universelt anvendelig til forskellige opgaver og bestykninger. Montering af skuffer kun mulig i str. M.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. **Kan ikke konfigureres.**

Bemærk:

Tilbehør som f.eks. mærkningstavler, forsætter, piktogrammer, hylder, skuffer, låger og skydegreb finder du under nr. 955474 – 955499.

Teknisk beskrivelse

Dybde	750 mm
Højde	1920 mm
Nyttbredde	690 mm

Vægt	86 kg
Serie	Z-Tower
Bredde	750 mm
Nyttedybde	510 mm
Tower-del, nyttehøjde	850 mm
Arbejdsplade, tykkelse	25 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Højdeindstilling i intervaller	37
Produkttype	Hulvægstårn